

本家

No.850
高枝採取鋏

のびる高枝


ご使用になる前に、必ずお読みいただき、大切に保管してください。

ご利用方法

①ハンドルロックの解除

●ハンドル部のハンドルロック(灰色)を下げ、ハンドルを開いてください。


※ハンドルロックを解除しないと本品の使用及び長さ調節ができない仕組みになっています。



②ポールの長さ調節


●レバーピンを押すとロックがはずれ、お望みの長さに調節し、レバーピンをはなしカチッと止まるところまで伸縮させてください。

※レバーピンがパイプの穴にきちんとはまってないと安全の為、ハンドルを握っても鋏は動かない設計になっています。




ノコギリの取付け・取外し方法

- ノコギリの取付け台についている蝶ナットを使いしっかり固定してください。
- ノコギリを使用する時は、必ずハンドルを閉じハンドルロックをかけてください。



採取用キャッチの取付け・取外し

太い枝(10mm以上)を切るときは上のキャッチを取外してください。キャッチ付ネジはプラスのドライバーを使い取外してください。



警告 ご使用上の注意

- 使用する前に、各部が確実に取り付けられているか、確認してください。
- 刃部(はさみ)の中に手を入れないでください。
- 感電を防止するため、電線の近くでは使用しないでください。特にハンドルのレバーを作動するときは注意してください。
- 足元の注意が散漫になるので、屋根や脚立に上がって使用しないでください。
- 枝などが落ちてきて、思わぬけがをすることがあるので、落下物の真下では使用しないでください。子供やペットについても同様の注意をしてください。また、落下物によるけがを防ぐため、保護めがね、帽子等を着用してください。
- 使用前に点検をして、異常の有無を確認してください。
- 他の目的には使用しないでください。

点検および保護方法

- 使用後は、汚れや水気を取り、防錆油を塗布し、湿気の少ない場所で保管してください。



■太い枝も切れる!
(最高級ノコギリ付き)
●取外すこともできます。

■シャープな切れ味

■カットした枝を落とさない!
(キャッチ機能)

■女性にもラクラク!
(軽量アルミパイプ)

■疲れず自在に操れる
スライドグリップ!

■手もとでラクラク枝切り!
(ハサミ感覚のハンドル)

品番850

材質
 ボール部：アルミパイプ
 上 刃：パーカー加工刃
 下 刃：ハードクロームメッキ
 グリップ：エラストマー樹脂
 ハンドル：アルミダイキャスト
 キャッチ：アルミダイキャスト

サイズ
 最小1.8m~最大3.0m

お客様相談窓口
 ●商品についてのお問い合わせは……
 フリーダイヤル(無料) ☎0120-080-634
 受付時間 AM 9:00~PM 5:00(土・日・祭日および当社の休日を除く)
<http://www.634634.jp>

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

株式会社 ムサシ

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440

Manufactured in China under quality control of
MUSASHI HARDWARE MFG.CO.,LTD